
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.280 Адаптер подключения

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9342.280 - Адаптер подключения

Для подключения круглых проводников или гибких медных шин. Для систем шин с расстоянием в 60 мм между центрами шин.

Функции

Арт. №	SV 9342.280
Материал	Крышка: ABS
	Корпус: полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальный ток макс.	800 A
Номинальное рабочее	690 B, 3~
напряжение	
Отвод проводов	сверху/снизу
Для шинных систем с	60 mm
межцентровым расстоянием	
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для
	применения в соответствии с UL могут отличаться
	Сертификация UL действительна только в сочетании с АС-
	применением
	Номинальное рабочее напряжение при применении в сети
	постоянного тока зависит от расположения шин в держателе
	9340.050/9341.050/9342.050
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 129 мм
	Высота: 246 мм
Подключение проводов,	95 - 185 мм²
тонкопроволочных с	
наконечником	
Подключение проводов,	95 - 300 мм²
многопроволочных	
<u>'</u>	

© Rittal 2025

Функции

Клемма для гибких медных шин (Ш x B)	33 х 20 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.98
Gross weight	2.07
Доля меди (кг / штук)	0.358
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177503663
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3