

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.300

**Силовой предохранительный
разъединитель NH**

Состояние: 28.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.300 - Силовой предохранительный разъединитель NH

Функции

Арт. №	SV 9343.300
Исполнение	For 60 mm busbar systems
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 32 мм Clamping area height: 10 мм
Указание	Подключение секторных проводов 120 – 300 мм ² .
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	630 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	3
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)

Функции

Размер	Ширина: 250 мм Высота: 298 мм
Подключение проводов	95 - 300 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин	20 мм
Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	95 - 300 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,48 kg
Gross weight	4,5 kg
Доля меди (кг / штук)	1,44
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Описание продукта	SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 3, 630 А, 690 В, 3-пол., рамная клемма

Одобрения

Одобрения	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK