



# SV 9343.350 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9343.350
Исполнение	For 60 mm busbar systems
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 50 мм Clamping area height: 10 мм
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M10
Номинальный ток макс.	630 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 3~
Для размера NH	3
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 250 мм Высота: 298 мм
Подключение проводов	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

## ФУНКЦИИ

Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	10 - 300 мм <sup>2</sup>
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.5
Gross weight	4.705
Доля меди (кг / штук)	1.44
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540491
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK