

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3166.230

Ventiladores de techo

Estado: 11/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3166.230 - Ventiladores de techo para VX IT, TS IT

Ventilador para techo para oficinas con nivel de ruido muy bajo de 39 dB(A) y elevado caudal (soplado libre 1245 a 1345 m³/h).

Características

Referencia	SK 3166.230
Ventajas	Técnica de conexión sencilla mediante clavija C13 Regulador de velocidad energéticamente eficiente con curva preajustada Muy silencioso y por lo tanto adecuado para oficinas Aprobaciones internacionales y capacidad multi-voltaje garantizan la aplicación en todo el mundo
Aplicación	para entornos de oficinas
Funcionamiento	Mediante el ventilador con control de velocidad es posible adaptar de forma óptima la potencia a la demanda
Material	Chapa de acero, pintada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	1 unidad de ventiladores Regulador de velocidad Cableado a punto de conexión Incl. material de fijación Manual de instalación y de mando abreviado Sin chapa de techo
Tensión de servicio	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Observación referente a la referencia	Reducción de la potencia de aire indicada a 950 m ³ /h a 40 Pa de contrapresión incorporando dos pantallas de zócalo con aireación
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,3 A A 60 Hz: 0,3 A
Ejecución	premontado
Dimensiones	Anchura: 470 mm Altura: 200 mm Profundidad: 470 mm

Características

Sección de montaje	Anchura:410 mm Profundidad:410 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 20
Regulación de la temperatura	Ventilador con control de velocidad
Campo de temperatura de servicio	5 °C...55 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 30 W Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 30 W
Caudal de aire (soplado libre)	1,345 m³/h
Caudal de aire (en el punto de servicio)	950 m³/h
Nivel de ruido (en el punto de servicio)	39 dB(A)
Fusible previo	Automático/fusible: 10 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	11.362 kg
Peso bruto	11.96 kg
Código arancelario	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descripción producto	SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad