Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9393.552 Трансформатор тока

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9393.552 - Трансформатор тока

Функции

Арт. №	SV 9393.552
Исполнение	Output voltage 333 mV
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	2 plug-in feet 2 insulating caps 1 primary bar clamp 2 grub screws
Подходит для шин	30 x 15 20 x 20
Primary current	200 A
Стандарты	EN 61869-1/ 2 EN 42600 VDE 0100 EN 50274 / VDE 0660-514 DGUV regulation 3
Размер	Ширина: 60 мм Высота: 80 мм Глубина: 30 мм
Диапазон рабочих температур	-5 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-25 °C75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	1090 %
Fundamental frequency	5060 Гц
Accuracy Class	0,5
Insuslation material (class)	F

© Rittal 2025

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.27
Gross weight	0.279
Код ТНВЭД	85043129
EAN	4028177048355
ETIM 9	EC002048

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии