Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3172.120 Filtro plisado

Estado: 10/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



SK 3172.120 - Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.



Características

SK 3172.120
para ventiladores con filtro/filtros de salida
PET
blanco
Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
3240.xxx 3241.xxx
Anchura: 212,5 mm Altura: 212,5 mm Profundidad: 21 mm
según DIN EN 779: G4 según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
IP 54 en montaje en ventilador con filtro y de techo/filtro de salida

© Rittal 2025 2

Características

Observación referente a la referencia	No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.335
Peso bruto	0.34
Código arancelario	56039390
EAN	4028177969148
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Aprobaciones

Aprobaciones UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3