



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3182.125 Filtro plisado

Estado: 9/07/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3182.125 - Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.



Características

Referencia	SK 3182.125
Ejecución	para ventiladores con filtro/filtros de salida
Material	Filtro plisado: base poliéster, policarbonato meltblown Estera de absorción: 100% poliéster
Color	blanco
Observación	Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia	3240.3xx 3240.7xx 3240.900 3241.7xx 3241.900
Dimensiones	Anchura: 212,5 mm Altura: 212,5 mm Profundidad: 21 mm
Dimensiones estera de absorción	Anchura: 221 mm Altura: 221 mm

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55 en montaje en ventilador con filtro/filtro de salida
Observación referente a la referencia	No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.35 kg
Peso bruto	0.38 kg
Código arancelario	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descripción producto	SK Filtro plisado IP 55, para ventiladores con filtro/filtro de salida 3240./3241.xxx, An.Al.Pr.: 212,5x212,5x21 mm

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------