

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9393.566**

**Трансформатор тока**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9393.566 - Трансформатор тока

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9393.566
Исполнение	Output voltage 333 mV
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	2 plug-in feet 2 insulating caps 1 primary bar clamp 2 grub screws
Подходит для шин	80 x 15 2 x 60 x 10 3 x 50 x 10
Primary current	1 250 A
Стандарты	EN 61869-1/ 2 EN 42600 VDE 0100 EN 50274 / VDE 0660-514 DGUV regulation 3
Размер	Ширина: 105 мм Высота: 132 мм Глубина: 30 мм
Диапазон рабочих температур	-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...90 %
Fundamental frequency	50...60 Гц
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F

## ФУНКЦИИ

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.36
Gross weight	0.366
Код ТНВЭД	85043129
EAN	4028177049765
ETIM 9	EC002048

## Одобрения

## Объяснения

## Декларация о соответствии