

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KEL 9403.600**

**Взрывобезопасные корпуса**

Состояние: 02.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9403.600 - Взрывобезопасные корпуса

## Нержавеющая сталь, пустой корпус с дверью на шарнирах

Взрывобезопасный корпус с шарнирной дверью, нержавеющая сталь



## Функции

Арт. №	KEL 9403.600
Исполнение	Взрывобезопасные корпуса
Области применения	Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU Диапазон температуры окружающей среды: -30 °С...+80 °С Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Дверь: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь
Поверхность	Корпус: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Корпус Дверь Монтажная панель

## Функции

Размер	Ширина: 380 мм Высота: 380 мм Глубина: 210 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	334 мм x 355 мм
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	да
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	да
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	9,6 kg
Gross weight	9,8 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Описание продукта	KEI взрывобезопасный корпус, ШВГ: 380x380x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, пустой корпус с дверью на шарнирах

## Одобрения

# Одобрения

---

Одобрения

ATEX  
ATEX QA  
CQC-CCC  
IECEX  
IECEX QAR  
UL + C-UL (listed)

---

Обяснения

Attestation of Conformity