

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9500.050

Поликарбонатные корпуса PK

Состояние: 18.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9500.050 - Поликарбонатные корпуса PK с метрической разметкой

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.



Функции

Арт. №	PK 9500.050
Исполнение	PK enclosure with solid cover
Материал	Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат Крышка: усиленный стекловолокном поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру Винты крышки: полиамид Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Винты крышки Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08

Функции

Размер	Ширина: 65 мм Высота: 65 мм Глубина: 57 мм
Ввод кабеля (кол-во x Ø)	M16/M20
Кол-во метрических размеченных отверстий	4 x M16/M20
Диапазон рабочих температур	-35 °C...80 °C
Основной материал	Поликарбонат
Упаковка	12 шт.
Вес нетто	1,092 kg
Gross weight	1,286 kg
Код ТНВЭД	94037000
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	C-UL UL
-----------	------------