

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9514.000**

**Поликарбонатные корпуса PK**

Состояние: 08.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# РК 9514.000 - Поликарбонатные корпуса РК без размеченных отверстий

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66.  
Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами.  
Безопасность благодаря несгораемому материалу.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	PK 9514.000
Исполнение	PK enclosure with solid cover
Материал	Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат Крышка серая: усиленный стекловолокном поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру Винты крышки: полиамид Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Винты крышки Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
IK-код	IK08

## ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 180 мм Высота: 110 мм Глубина: 90 мм
Диапазон рабочих температур	-35 °C...80 °C
Основной материал	Поликарбонат
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0.786
Gross weight	0.86
Код ТНВЭД	94037000
EAN	4028177139497
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения	C-UL DNV-GL UL
Объяснения	Декларация о соответствии