



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.045

Распределительный блок

Состояние: 13.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.045 - Распределительный блок RiLine Compact

Распределительный блок со встроенные шины

Функции

Арт. №	SV 9635.045
Принцип действия	Распределительный блок шинной системы с защитой от прикосновения для надежного монтажа и контактирования вставных компонентов Размеченные единицы ширины в распределительном блоке обеспечивают надежное и быстрое расположение компонентов Снижение затрат на прокладку кабеля путем прямого контактирования с распределительным блоком
Материал	Полиамид Поликарбонат E-Cu Негорючность согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. встроенные шины
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 2X
Стандарты	UL 508 МЭК 61 439
Номинальный ток макс.	160 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В (AC) 600 В (DC)
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
for mounting plate assembly	да
Количество полюсов	3-пол.

ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 1.000 мм Высота: 160 мм Глубина: 45,1 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.91
Gross weight	4.06
Доля меди (кг / штук)	2.24
Код ТНВЭД	85469010
EAN	4028177978393
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии