


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9635.050**

**Распределительный блок**

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9635.050 - Распределительный блок RiLine Compact

Распределительный блок со встроенные шины

## Функции

Арт. №	SV 9635.050
Принцип действия	<p>Распределительный блок шинной системы с защитой от прикосновения для надежного монтажа и контактирования вставных компонентов</p> <p>Размеченные единицы ширины в распределительном блоке обеспечивают надежное и быстрое расположение компонентов</p> <p>Снижение затрат на прокладку кабеля путем прямого контактирования с распределительным блоком</p>
Материал	Полиамид Поликарбонат E-Cu Негорючность согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. встроенные шины
Степень защиты IP соглас. МЭК 60529	IP 2X
Стандарты	UL 508 МЭК 61 439
Номинальный ток макс.	160 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В (AC) 600 В (DC)
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
for mounting plate assembly	да
Количество полюсов	3-пол.

## ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 1.100 мм Высота: 160 мм Глубина: 45,1 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.31
Gross weight	4.46
Доля меди (кг / штук)	2.47
Код ТНВЭД	85469010
EAN	4028177978386
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии