#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9666.956

# Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 9666.956 - Линейные распределительные шкафы VX25 Инсталляционный шкаф

Линейные распределительные шкафы VX, как инсталляционные распределительный шкафы, подготовлены для монтажных модулей ISV.







#### Функции

Арт. №	VX 9666.956
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Дверь(и), крыша, задняя стенка: грунтовка, снаружи
	порошковое покрытие, структурное
	Панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа
	Дверь(и)
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Панели основания
	Задняя стенка
	Потолочная панель
	Замок: двойная бородка 3 мм
Кол-во дверей	1

© Rittal 2025

## Функции

Указание	Для инсталляционных шкафов шириной 600 мм используются базовые шкафы VX	
	Для высоты цоколя 200 мм необходимы по 2 комплекта угловых элементов цоколя, 100 мм и панелей цоколя, 100 мм	
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55	
Степень защиты NEMA	NEMA 12	
Test specification	MЭK 60 297-1/-2	
Размер	Ширина: 850 мм	
	Высота: 2.000 мм	
	Глубина: 400 мм	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	84.2	
Gross weight	85.8	
PCF per pack (cradle-to-gate)	273,5 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared	
Код ТНВЭД	94032080	
EAN	4028177929562	
ETIM 9	EC000214	
ECLASS 8.0	27142409	

## Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3