

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.210**

**Планочный силовой  
разъединитель NH**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9677.210 - Планочный силовой разъединитель NH

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9677.210
Исполнение	с пополюсным отключением
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	2
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Болт M12
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	800 V (AC), 3~
Номинальный ток макс.	400 A
Указание	При использовании компонентов на шинах с защитой от прикосновения необходимо использовать контактную клемму
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора	да
Размер	Ширина: 100 мм Высота: 670 мм
Подключение проводов	6 - 240 mm <sup>2</sup>

## ФУНКЦИИ

Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.9
Gross weight	4.94
Доля меди (кг / штук)	1.73
Код ТНВЭД	85365080
EAN	4028177705524
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

## Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK