

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9760.342

Direct Air Cooling Systems (DAC)

Состояние: 12.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9760.342 - Direct Air Cooling Systems (DAC) for multifunctional enclosures

Roof-mounted Direct Air Cooler for installation in a multifunctional enclosure (MFC). The product compensates very efficiently for high heat losses with a low delta T in the multifunctional enclosure. It uses a highly effective pleated filter to filter ambient air and route it into the multifunctional enclosure, while the heated interior air escapes via a non-return valve. The Direct Air Cooling system (DAC) is fully integrated into the roof of the multifunctional enclosure and thus protected against vandalism.



Функции

Арт. №	CS 9760.342
Материал	Корпус: Алюминий AlMg3
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	12-pole WAGO connector
Удельная тепловая мощность	110 W/K
Номинальное рабочее напряжение	48 В (DC)
Номинальный ток макс.	внутренний вентилятор при DC: 1,8 А
Тип подключения (электрического)	12-pole WAGO connector
Размер	Ширина: 875 мм Высота: 125 мм Глубина: 313 мм
Указание	Characteristic curve and alarms configurable via PC software CS200. The software is available in the download area on the Rittal website. The connection cable must be provided by the customer.

Функции

Кол-во вентиляторов	1
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А
Регулирование температуры	Microcontroller with USB connection
Диапазон рабочих температур	-33 °C...65 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 IP 55 (conjunction with multifunctional enclosure)
Подходит для арт. №	9751.908 9751.912 9751.918
Подходит для	MFG 8 MFG 12 MFG 18
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	9.124
Gross weight	9.66
Код ТНВЭД	84158300
ETIM 9	EC000320