Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9774.510 **CS Toptec**

Состояние: 17.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



CS 9774.510 - CS Toptec

Корпус для наружной установки с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой крышей. Боковые стенки, задняя стенка и дверь продублированы с внешней стороны, вся рама TS 8 может быть использована для установки оборудования.







Функции

Арт. №	CS 9774.510
Исполнение	Without cut-out
Описание продукта	Корпус для наружной установки с транспортировочным
	цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой
	крышей. Боковые стенки, задняя стенка и дверь
	продублированы с внешней стороны, вся рама TS 8 может
	быть использована для установки оборудования.
Материал	Рама корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
	Плоские детали и панели цоколя: Алюминий, AlMg3
	Дождевая крыша: алюминий
Поверхность	Порошковое покрытие
	Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025

Функции

Комплект поставки	Корпус для наружной установки, полностью смонтированный Рама TS 8 с системной перфорацией 25 мм в потолочной и напольной раме, а также в вертикальных профилях с двумя уровнями крепления Передняя дверь с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор ВЈ20027 Боковые стенки слева и справа Задняя стенка Дождевая крыша Цоколь с фланш-панелями на винтах для ввода кабеля и глухими панелями на винтах спереди и сзади
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 3R NEMA 12
ІК-код	IK10
Указание	Все плоские детали двойные и с заземлением (внешняя стенка на внутреннюю стенку) СЅ Торtес является основой проектных решений Outdoor. Их можно заказать под следующими артикульными номерами: Для отдельной установки: 9774.099, для соединения в линейку 9774.005
Основной материал	Алюминий
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	86
Gross weight	88
EAN	4028177963139
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

© Rittal 2025