Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9781.666 CS Toptec, bayable

Состояние: 02.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



CS 9781.666 - CS Toptec, bayable

Bayable, twin-walled outdoor enclosure with 100 mm base/plinth, door, rear panel and seamlessly bayable weather canopy. The entire enclosure frame is available for efficient, flexible interior installation.







Функции

Арт. №	CS 9781.666
Исполнение	для соединения в линейку
	Without cut-out
Материал	Рама корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
	Плоские детали и панели цоколя: Алюминий, AlMg3
	Дождевая крыша: алюминий
Поверхность	Порошковое покрытие
	Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025

Функции

Bayable, twin-walled outdoor enclosure Рама TS 8 с системной перфорацией 25 мм в потолочной и
Рама TS 8 с системной перфорацией 25 мм в потолочной и
напольной раме, а также в вертикальных профилях с двумя
уровнями крепления
Передняя дверь с фиксатором, поворотной ручкой и
профильным полуцилиндром, запор BJ20027
Задняя стенка
Дождевая крыша Цоколь с фланш-панелями на винтах для ввода кабеля и
глухими панелями на винтах спереди и сзади
Навеска двери правая, меняется на левую
Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 600 мм
Общая высота: 1.745 мм
Высота дождевой крыши: 45 мм
Высота цоколя: 100 мм
1
Исполнение замка: 4-точечный запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: BJ20027
Кол-во: 2
IP 55
NEMA 3R
NEMA 12
IK10
Все плоские детали двойные и с заземлением (внешняя стенка
на внутреннюю стенку)
When assembling a free-standing enclosure, bayable side panels for CS Toptec are required
1 шт.
55

© Rittal 2025 3

Функции

EAN	4028177986138
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

© Rittal 2025 4