

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.610

Ventiladores de techo

Estado: 4/03/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.610 - Ventiladores de techo para VX, VX IT

Ventilador de techo para áreas de oficina con muy bajo nivel de ruido (40 dB) y alto caudal (soplado libre 1500 m³/h).

Características

Referencia	SK 3164.610
Ventajas	Sencillo montaje, desaparece por completo la tarea de realizar escotaduras de montaje en la ejecución con chapa de techo Cableado a punto de conexión
Material	Chapa de acero, pintada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Ventiladores de techo Incl. material de fijación
Tensión de servicio	115 V (c.c.), 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (c.c.)
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,6 A A 60 Hz: 0,7 A
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 240 mm Profundidad: 800 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	Circuito interior IP 54
Observación	Reducción de la potencia de aire indicada a 800 m ³ /h a 40 Pa de contrapresión incorporando dos pantallas de zócalo con aireación
Campo de temperatura de servicio	20 °C...55 °C
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	31.35 kg
Peso bruto	33 kg
Código arancelario	84145915
ECLASS 8.0	27180716

Aprobaciones

Certificados

EAC

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK