

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3164.620

### Ventiladores de techo

Estado: 18/03/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3164.620 - Ventiladores de techo para VX, VX IT

Ventilador de techo para áreas de oficina con muy bajo nivel de ruido (40 dB) y alto caudal (soplado libre 1500 m<sup>3</sup>/h).



## Características

|                                         |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | SK 3164.620                                                                                                                                              |
| Ventajas                                | Sencillo montaje, desaparece por completo la tarea de realizar escotaduras de montaje en la ejecución con chapa de techo<br>Cableado a punto de conexión |
| Material                                | Chapa de acero, pintada                                                                                                                                  |
| Color                                   | RAL 7035                                                                                                                                                 |
| Unidad de envase                        | Ventiladores de techo<br>Incl. material de fijación                                                                                                      |
| Tensión de servicio                     | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                   |
| Intensidad máx.                         | A 50 Hz: 0,3 A<br>A 60 Hz: 0,35 A                                                                                                                        |
| Dimensiones                             | Anchura: 800 mm<br>Altura: 240 mm<br>Profundidad: 800 mm                                                                                                 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | Circuito interior IP 54                                                                                                                                  |
| Observación                             | Reducción de la potencia de aire indicada a 800 m <sup>3</sup> /h a 40 Pa de contrapresión incorporando dos pantallas de zócalo con aireación            |
| Campo de temperatura de servicio        | 20 °C...55 °C                                                                                                                                            |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).                                                                                                                                                |

# Características

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Peso neto            | 28.5 kg                           |
| Peso bruto           | 30 kg                             |
| Código arancelario   | 84145915                          |
| ETIM 9               | EC000320                          |
| ETIM 8               | EC000320                          |
| ECLASS 8.0           | 27180716                          |
| Descripción producto | SK VENTILADOR DE TECHO 1500 mUE/h |

# Aprobaciones

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Certificados  | EAC                                                         |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |