

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.000

# Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000

Estado: 4/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.000 - Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 para montaje sobre placa de montaje

## Características

Referencia	SV 3431.000
Ejecución	Para montaje sobre placa de montaje
Material	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre duro plateado
Color	Chasis: RAL 9011 Tapa: RAL 7035
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 10 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
for mounting plate assembly	sí
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad de servicio máx.	100 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 89 mm Altura: 141,5 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
N° de polos	3 polos
Sección conductor cilíndrico	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Unidad de embalaje	1 pza(s).

## Características

---

Peso neto	0.401 kg
Peso bruto	0.453 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.15
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descripción producto	SV NH-00 SECCIONADOR 100A, 690V. 3 POLOS

## Aprobaciones

---

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK