Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3201.050

Estera filtrante

Estado: 14/10/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

SK 3201.050 - Estera filtrante

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.



Características

Referencia	SK 3201.050
Ejecución	para Thermoelectric Cooler
Descripción producto	De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
Material	Fibra química
Observación	Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia	3201.200 3201.300
Dimensiones	Anchura: 90 mm Altura: 106 mm Profundidad: 8 mm
Clase del filtro	según DIN EN 779: G2
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.01

Características

Peso bruto	0.014
Código arancelario	56039390
EAN	4028177598676
E-Number Sweden	E3404569
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Aprobaciones

Certificados	EAC