## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4051.100 Estación de cableado WS 540

Estado: 8/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



#### AS 4051.100 - Estación de cableado WS 540

Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables.







#### Características

Referencia	AS 4051.100
Ejecución	Estándar
Descripción producto	Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de procesado y montaje de cables.
Ventajas	Mesa con regulación eléctrica para una altura óptima de trabajo, ajustable de 710 – 1250 mm  Superficie de trabajo multiplex, lavable y resistente a los arañazos Solución ideal en combinación con la cortadora y crimpadora, así como el uso de los cables preconfeccionados por el Terminal de cableado WT  Escala integrada para una medición rápida a mano Preparado para alojar un monitor para el procesado de los cables con Eplan Smart Wiring  Ampliable opcionalmente con bandejas para cajas y rollos de cable, así como soportes para herramientas y pequeñas piezas Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma Cajón con tablero para herramientas
Unidad de envase	Mesa de cableado con ajuste eléctrico de la altura Cable de conexión, 7 m Regleta de 7 enchufes, con interruptor basculante
Observación para el montaje	El elemento de fijación, vertical, Ref. 4051.106, se precisa para accesorios como por ej. el soporte de cajas, de depósitos, etc.

© Rittal 2025

### Características

Tensión de entrada	230 V c.a., 50 Hz
Dimensiones	Anchura: 900 mm Altura: 1.350 mm Profundidad: 781 mm
Altura de trabajo	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	sí
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	95
Peso bruto	107
Código arancelario	94032080
EAN	4028177957480
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100204

## **Aprobaciones**

© Rittal 2025 3