

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.520

**Perforadora de chapa de
hendiduras, redonda**

Estado: 2/04/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.520 - Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para chapa de acero, con triple partición

Para punzonar escotaduras redondas

Características

| | |
|--|--|
| Referencia | AS 4055.520 |
| Ejecución | Con triple división |
| Descripción producto | |
| Unidad de envase | Matrices Punzón |
| Material mecanizable | Chapa de acero |
| Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero | 2 mm |
| Ø punzonadora | 20.4 mm |
| Para rosca | M20 |
| Observación | Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| Tornillo tensor (Ø x L) | 9,5 x 50 mm |
| Tornillo tensor hidráulico Ø | 9.5 mm 19 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.075 kg |
| Peso bruto | 0.095 kg |
| Código arancelario | 82073010 |

Características

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Descripción producto | AS Perforadora para chapa de acero |
