


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.264

Laterales, partidos en horizontal

Estado: 23/09/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.264 - Laterales, partidos en horizontal para VX IT

Laterales, partidos en horizontal, para VX IT.

Características

Referencia	VX 5301.264
Descripción producto	Para el cierre de sistemas de racks TI sueltos o ensamblados.
Ventajas	Sencilla manipulación Posibilidad de montaje y desmontaje del lateral sin herramientas Bloqueo mediante cierre de seguridad nº 3524 E Cierre interior integrado
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Parte superior Parte inferior 6 ángulos de montaje 2 piezas de cierre Incl. material de fijación
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Altura: = 2.450 mm Profundidad: = 1.000 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	20
Peso bruto	22
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	83,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado

Características

EAN	4028177950726
E-Number Sweden	E7282566
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
