

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5303.154

## Rack para redes/servidores VX IT

Estado: 11/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5303.154 - Rack para redes/servidores VX IT con puerta transparente, preconfigurado, con guías perfil de 19", Standard

Rack para redes/servidores VX IT, puerta ciega, para una climatización directa al rack. Se suministra premontado con una selección de equipamiento práctico. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" en ejecución Standard, disponibles en diferentes dimensiones.



## Características

Referencia	VX 5303.154
Material	Chapa de acero Aluminio Plástico Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm Puerta frontal: aluminio, 1,25 mm Puerta trasera: chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: pintado Puerta dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizada Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
General colour	RAL 7035

# Características

Color	Bastidor del armario, puerta dorsal y techo: RAL 7035 Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005 Montaje interior, zócalo: RAL 9005 Empuñadura y bisagras: RAL 9005
Unidad de envase	Estructura de armario VX con puertas y chapa de techo Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180° Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E Guías perfil de 482,6 mm (19") Laterales, de una pieza, atornillables Chapa de techo, varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores Módulo de suelo frontal montado como pantalla Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación Cantoneras de zócalo y pantallas, laterales, atornilladas Pantallas de zócalo para parte frontal y posterior, así como cubiertas angulares y de ensamblaje adjuntas 4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto) Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura. 12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos) 25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos) 4 guías combinadas para el nivel de montaje interior y exterior, adecuadas para la profundidad del armario (adjuntas) 10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos) Gama IPPC Módulo de suelo frontal montado como pantalla, profundidad 175 mm Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 1.200 mm Profundidad: 800 mm
Unidades de altura	24 UA

# Características

Unidades de altura	24 UA
Altura incl. zócalo	1,300 mm
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás	150 mm / 130 mm
Instalation position in 19" area	delante y detrás
Distancia de niveles (estado de entrega)	520 mm
Fijación de 19"	atornilladas arriba y abajo en los travesaños
Ejecución	premontado
Ejecución techo	varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Ejecución puerta trasera	Puerta de chapa de acero, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Ejecución puerta frontal	Puerta transparente de aluminio, ciega, de una pieza, bisagras de 180°
Ejecución guías perfil	Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
Ejecución suelo	Módulo de suelo frontal montado como pantalla
Ejecución nivel(es) de 19"	delante y detrás
Posición ángulos de montaje	Nivel de 19", delante y detrás
Capacidad de carga	8,000 N
Carga máx. (estática) por armario según UL 2416	8,000 N
Código IK	IK08
Observación	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	109 kg
Peso bruto	119.4 kg

# Características

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	293,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descripción producto	VX IT, guías perfil de 19", Standard, delante y detrás, puerta transparente, An.Al.Pr. 800 x 1300 x 800 mm, 24 UA, premontado

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Certificados	Negative Certificate Superficie
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK