

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5315.185

### Compartment Rack VX IT

Estado: 25/02/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5315.185 - Compartiment Rack VX IT con 4 compartimentos, con aireación

VX IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones.



## Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Referencia           | VX 5315.185  |
| Descripción producto | Solución inteligente para la integración de diferentes aplicaciones en un rack centralizado, para diferentes grupos de usuarios y autorizaciones de acceso. Instalaciones separadas por completo físicamente, incluyendo cableado independiente. División en 4 compartimentos para el equipamiento individualizado de cada uno de los compartimentos, con alojamiento para su infraestructura TI a prueba de accesos.  |
| Ventajas             | Rack premontado con nivel de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada compartimento, ajustable de forma individual e independiente<br>Distancia de nivel premontado 740 mm, ajustable individualmente<br>Bisagras a la derecha, intercambiables a la izquierda<br>Posibilidad de ensamblaje en todos los lados<br>Chapas de conducción del aire integradas en el marco de montaje de 19"<br>Ángulo deertura de la puerta máx. 130°, en ensamblaje máx. 115° |

# Características

|  |   |
|--|---|
| Datos técnicos                           | Carga máx. admisible 250 kg por compartimento   |
| Material                                 | Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm<br>Chapa de techo: chapa de acero, 1.5 mm<br>Chapa de suelo: chapa de acero, 1.0 mm<br>Puerta frontal y dorsal: chapa de acero, 1,5 mm<br>Guías perfil: chapa de acero, 2.5 mm  |
| General colour                           | RAL 7035  |
| Color                                    | Bastidor y piezas planas: RAL 7035<br>Nivel de montaje de 19", bisagras y asas pintadas en RAL 9005   |
| Unidad de envase                         | Compartiment Rack VX IT, con cuatro compartimentos de instalación independientes<br>Nivel de montaje de 482,6 mm (19") por Compartiment, delante y detrás, atornillado a las paredes de separación integradas a izquierda y derecha<br>Chapa de suelo partida en el centro, premontada en toda la profundidad del armario<br>4 puertas de chapa de acero con aireación, delante y detrás<br>Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.<br>Incluye compensación de potencial, preparado para el montaje de cintas de puesta a tierra<br>Dos perfiles de fijación de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada Compartiment, fijados con profundidad variable, incluye en el frontal panel de conducción de aire integrado<br>8 llaves |
| Dimensiones                              | Anchura: 600 mm<br>Altura: 2.200 mm<br>Profundidad: 1.200 mm  |
| Distancia de niveles (estado de entrega) | 740 mm  |
| Number front doors                       | 4   |
| Number back doors                        | 4   |
| Fijación de 19"                          | 4 x 11 UA<br>Incluye nivel de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada Compartiment, ajustable de forma individual e independiente   |
| Ejecución                                | Compartiment Rack, 4 x 11 UA  |

# Características

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ejecución techo             | Chapa de techo, de una pieza, con guiado de cables a ambos lados en la pieza central del techo  |
| Design doors                | Ángulo de abertura de la puerta máx. 130°<br>Incl. cierre de barras de 2 puntos   |
| Ejecución puerta trasera    | con 4 compartimentos, con aireación   |
| Ejecución puerta frontal    | con 4 compartimentos, con aireación   |
| Ejecución guías perfil      | Guías perfil de 19" en el Compartment Rack VX IT  |
| Ejecución suelo             | Bastidor del suelo con chapa de techo cerrada, extraíble, de dos piezas   |
| Ejecución nivel(es) de 19"  | Nivel de 19", delante y detrás<br>Nivel de montaje de 19" con escuadras de montaje universal, delante y detrás, variable en profundidad, retícula de 12,5 mm, se atornilla a izquierda y derecha a las paredes de separación, con chapas de conducción de aire integradas |
| Posición ángulos de montaje | Nivel de 19", delante y detrás  |
| Observación                 | Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación   |
| Material básico             | Chapa de acero  |
| Unidad de embalaje          | 1 pza(s).   |
| Código arancelario          | 94032080  |
| ETIM 9                      | EC002499  |
| ECLASS 8.0                  | 27180207  |
| Descripción producto        | VX IT Compartment Rack, con aireación, 4 compartimentos, nivel de 19" delante y detrás, 4 x 11 UA, An.Al.Pr.: 600x2200x1200 mm, bastidor del armario y piezas planas: RAL 7035, equipamiento interior: RAL 9005   |

# Aprobaciones

|              |            |
|--------------|------------|
| Certificados | Superficie |
|--------------|------------|

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración del fabricante

Declaración de conformidad