# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3244.810 Ventilador con filtro Blue e+

Estado: 22/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



#### SK 3244.810 - Ventilador con filtro Blue e+ EMC

Unidad completa de ventiladores con protección EMC para montaje sin herramientas sobre superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h







#### Características

Referencia	SK 3244.810
Ejecución	montaje mural EMC
Descripción producto	Los ventiladores con filtro EMC ofrecen un elevado efecto de apantallamiento y atenuación, y cumplen el nivel de protección 2 según EN 61587-3.
Ventajas	Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario Montaje sin herramientas
Material	Plástico
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante EMC
Ventilador	Diagonal, motor de arranque por condensador monofásico
Caudal de aire soplado libre (con filtro)	A 50 Hz: 700 m³/h A 60 Hz: 770 m³/h

© Rittal 2025 2

## Características

Caudal de aire con filtro de salida	A 50 Hz: 537 m³/h
incl. filtro de vellón	A 60 Hz: 587 m³/h
Tensión de servicio	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel	A 50 Hz: 120,7 W
	A 60 Hz: 166,1 W
Intensidad máx.	A 50 Hz: 1,06 A
	A 60 Hz: 1,47 A
Dimensiones	Anchura: 323 mm
	Altura: 323 mm
	Profundidad: 156 mm
Pr. de montaje	136 mm
Sección de montaje	Ancho escotadura: 292 mm
	Altura escotadura: 292 mm
Grado de protección IP según IEC	IP 54 con filtro
60 529	IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA	Tipo 12 con filtro
	Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro y cubierta contra agua a presión
Fusible previo	Automático/fusible: 6 A
Observación	Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de
	temperatura.
Campo de temperatura de servicio	-30 °C55 °C
Campo de temperatura de	-30 °C70 °C
almacenaje	
Nivel de ruido	A 50 Hz: 64 dB(A)
	A 60 Hz: 66 dB(A)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.84
Código arancelario	84145915
EAN	4028177997851
ETIM 9	EC000320

© Rittal 2025 3

## Características

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# **Aprobaciones**

Aprobaciones	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025