Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3305.640 Refrigerador mural TopTherm Blue e

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



SK 3305.640 - Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».



Características

SK 3305.640
montaje mural
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
RAL 9007
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,61 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,1 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,25 kW

© Rittal 2025 2

Características

400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
A 50 Hz: 2,5 A A 60 Hz: 2,8 A
A 50 Hz: 12,2 A A 60 Hz: 11,3 A
Circuito exterior: 950 m³/h Circuito interior: 540 m³/h
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,64
montaje mural
Anchura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidad: 260 mm
Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
UL Type 12
Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 0,61 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Equivalente (CO2e): 0,38 t
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
10 °C55 °C
-40 °C70 °C
20 °C55 °C
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,8 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,98 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,87 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,15 kW
28 bar

© Rittal 2025 3

Características

Guardamotor: 6,310 A
Plazo de entrega bajo demanda
1 pza(s).
41.8
44
84158200
4028177379763
EC000855
EC000855
27180704

Aprobaciones

Aprobaciones	30 - KC Korea
	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
Certificados	EAC
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025