## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CX 6721.000 Parte superior de pupitre CX

Estado: 10/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



## CX 6721.000 - Parte superior de pupitre CX

Cuatro anchos ofrecen las mejores condiciones para una monitorización individualizada y un montaje de tres piezas del sistema de pupitres CX.





#### Características

Referencia	CX 6721.000	
Ejecución	Parte superior	
Descripción producto	Cuatro anchos ofrecen las mejores condiciones para una monitorización individualizada y un montaje de tres piezas del sistema de pupitres CX.	
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado	
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada	
Color	RAL 7035	
Unidad de envase	Caja Cubierta con bisagras abajo, incl. retenedor de cubierta Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables Cierre: doble paletón 3 mm	
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 515 mm	
Profundidad arriba	125 mm	
Profundidad abajo	245 mm	
Código IK	IK10	

© Rittal 2025

### Características

Observación	Para un montaje de 3 piezas del pupitre se precisa una parte central y una inferior	
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55	
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12	
Material básico	Chapa de acero	
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 515 mm Profundidad arriba: 125 mm Profundidad abajo: 245 mm	
Nº de cierres	2	
Ejecución cierre	Aldabilla	
Bombín de cierre	Doble paletón 3 mm	
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	18	
Peso bruto	20.5	
Código arancelario	94032080	
EAN	4028177983670	
ETIM 9	EC000784	
ETIM 8	EC000784	
ECLASS 8.0	27180504	

# **Aprobaciones**

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)	
--------------	--------------------	--

© Rittal 2025 3

# **Aprobaciones**

Explicaciones

Declaración de conformidad

© Rittal 2025