

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6742.500**

**Pupitres compactos TP**

Estado: 18/04/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6742.500 - Pupitres compactos TP

Pupitres compactos TP, fácil montaje con elevado grado de protección IP 55 en cuatro anchuras diferentes. Montaje de la tapa sin herramientas mediante soporte. Compatibilidad con el sistema de accesorios TS 8, como por ej. el zócalo y las boquillas para entrada de cables.

## Características

|  |  |
|--|--|
| Referencia                               | TP 6742.500  |
| Material                                 | Caja: chapa de acero de 1,5 mm<br>Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm   |
| Superficie                               | Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje: galvanizada  |
| Color                                    | RAL 7035   |
| Unidad de envase                         | Caja cerrada por la parte posterior y lateral<br>Puerta o doble puerta delante, con cierre de barras<br>Placa de montaje<br>Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual<br>Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables |
| Dimensiones                              | Anchura: 1.200 mm<br>Altura: 973 mm  |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 1.130 mm x 900 mm  |
| Profundidad arriba                       | 500 mm   |
| Profundidad abajo                        | 400 mm   |
| Número puertas                           | 2  |
| Código IK                                | IK08   |
| Observación referente a la referencia    | En las variantes con 2 puertas, la abertura del suelo es de dos piezas y se precisan 2 UE de chapa de entrada de cables.   |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55  |
| Protection category NEMA                | NEMA 12  |
| Material básico                         | Chapa de acero   |
| Dimensiones                             | Anchura: 1.200 mm<br>Altura: 973 mm<br>Profundidad arriba: 500 mm<br>Profundidad abajo: 400 mm |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Peso neto                               | 85.5 kg  |
| Peso bruto                              | 90 kg  |
| Código arancelario                      | 94032080   |
| ECLASS 8.0                              | 27180504   |
| Descripción producto                    | Pupitre compacto TP, An.AI.Pr.1: 1200x960x400/Pr.2: 500 mm, chapa de acero                     |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)         |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |