

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7501.000 VerticalBox

Estado: 11/07/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7501.000 - VerticalBox

Caja mural de 19" para pequeñas redes, utilizable como caja mural, bajo mesa o sobremesa.



## Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Referencia           | DK 7501.000  |
| Descripción producto | Caja compacta de 19" para redes pequeñas.  |
| Ventajas             | Aplicación como caja mural, bajo mesa o de sobremesa<br>Libre acceso para el equipamiento interior desde tres lados<br>Aireación pasiva a través de ranuras de aireación<br>Dorsal preparado para alojar un ventilador<br>Sentido de abertura de la puerta a elección<br>Alojamiento vertical, lateral, en un espacio reducido de los componentes de 19" |
| Material             | Chapa de acero<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm   |
| Superficie           | Texturizada  |
| Color                | RAL 7035   |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Unidad de envase                                | Caja con puerta transparente<br>Laterales (1 fijo, 1 desmontable) con ranuras de aireación<br>Orificios troquelados para la entrada de cables en el techo y el suelo<br>Dorsal encajado, con orificios troquelados para entrada de cables y alojamiento de ventilador<br>Nivel de fijación de 19", 5 UA, delante y detrás, variable en profundidad, distancia niveles 434 – 489 mm<br>Cierre de seguridad 12321 en puerta, lateral y dorsal<br>4 pies plásticos, autoadhesivos |
| Unidades de altura                              | 5 UA   |
| Dimensiones                                     | Anchura: 300 mm<br>Altura: 540 mm<br>Profundidad: 600 mm   |
| Altura de montaje para componentes              | 5 UA   |
| Material básico                                 | Chapa de acero   |
| Capacidad de carga                              | 250 N  |
| Carga máx. (estática) por armario según UL 2416 | 250 N  |
| Unidad de embalaje                              | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                       | 16.188 kg  |
| Peso bruto                                      | 17.04 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                         | 64,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Información sobre la clase PCF                  | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado   |
| Código arancelario                              | 73269098   |
| ETIM 9  | EC002500   |
| ECLASS 8.0                                      | 27180208   |
| Descripción producto                            | DK VerticalBox, caja de 19" compacta para pequeñas redes, con ranuras de aireación para una aireación pasiva, 5 UA, An.Al.Pr.: 300x540x600 mm  |

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración del fabricante