Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3329.610 Refrigerador mural TopTherm Blue e

Estado: 1/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



SK 3329.610 - Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».



Características

Referencia	SK 3329.610
Ejecución	montaje mural
Descripción producto	Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
Ventajas	Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Color	RAL 9007
Unidad de envase	Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado

© Rittal 2025 2

Características

Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,71 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
A 50 Hz: 17 A A 60 Hz: 22 A
A 50 Hz: 44 A A 60 Hz: 42 A
Circuito exterior: 710 m³/h Circuito interior: 640 m³/h
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
montaje mural
Anchura: 400 mm Altura: 1.580 mm Profundidad: 295 mm
Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
UL Type 12
Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 Equivalente (CO2e): 1,36 t
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
10 °C55 °C
-40 °C70 °C
20 °C55 °C
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,05 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,5 kW

© Rittal 2025 3

Características

Presión de servicio admisible (p máx.)	28 bar
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda
Fusible previo	Interruptor de protección del transformador: 1825 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	76
Peso bruto	76
Código arancelario	84158200
EAN	4028177379862
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificados	EAC
Explicaciones	FCC
	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025