



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.000 Luminaria LED TI

Estado: 25/06/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.000 - Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Para la perfecta iluminación de sistemas de armarios y cajas TI.



## Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Referencia           | DK 7859.000   |
| Ejecución            | Aislamiento, con fusible interno (T2A)  |
| Descripción producto | Para la perfecta iluminación de un rack para redes.   |
| Ventajas             | Conexión manual o automática mediante interruptor de contacto de puerta<br>Óptima iluminación de todo el armario<br>Montaje rápido Plug & Play<br>A elección con fijación clip, atornillada o imán<br>Listo para su uso gracias al cable de conexión enchufable<br>Fijación sin pérdida de unidades de altura |
| Material             | Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado<br>Cubierta de la iluminación: policarbonato<br>Extremos de la luminaria: PC-ABS  |
| Color                | Caja: RAL 7016  |
| Unidad de envase     | Luminaria LED TI<br>Juego de fijación magnético<br>Incl. tornillos de fijación  |

# Características

|  |  |
|--|--|
| Posibilidades de conexión                  | Alimentación a través de conector<br>Interruptor de puerta   |
| Clase de protección                        | II (aislado)   |
| Interruptor (tipo)                         | Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta   |
| Tipo de montaje de la luminaria            | atornillado<br>fijación clip<br>Fijación con imán  |
| Posibilidades de montaje                   | Atornillado o fijación a presión directamente al perfil VX IT/VX SE<br>TE 8000, racks TI: con juego de fijación magnético<br>AX, TP: con juego de fijación magnético<br>AX: con carril para montaje interior<br>Para el funcionamiento con euroconector según CEE 7/16, así<br>como conector IEC |
| Flujo luminoso                             | 600 lm   |
| Color de la luz                            | 4000 K (blanco neutro)   |
| Observación                                | Los cables de conexión con conectores deben utilizarse<br>exclusivamente con la luminaria LED TI<br>No es posible un montaje en cascada de varias luminarias LED TI  |
| Dimensiones                                | Anchura: 337 mm<br>Altura: 55 mm<br>Profundidad: 23 mm   |
| Campo de temperatura de servicio           | -20 °C...55 °C   |
| Grado de protección IP según IEC<br>60 529 | IP 20  |
| Unidad de embalaje                         | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                  | 0.38 kg  |
| Peso bruto                                 | 0.401 kg   |
| Código arancelario                         | 94054990   |
| ETIM 9                                     | EC000321   |
| ECLASS 8.0                                 | 27189241   |
| Descripción producto                       | DK IT system light LED   |

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL

---

Explicaciones

Declaración de conformidad