

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.916

Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 21/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.916 - Sistema de armarios ensamblables VX25

Estándar Mercedes-Benz Integra

Armario Daimler Integra con puerta dorsal o con dorsal de montaje a presión, sin placa de montaje, para montaje de un sistema de cableado.

Características

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | VX 7993.916 |
| Ejecución | Con puerta dorsal |
| Descripción producto | Construcción simétrica y estable de bastidor de perfiles, compuesta por un perfil hueco laminado con retícula DIN de 25 mm, en todo el contorno de todos los niveles del perfil, horizontales y verticales. Perfiles con dos niveles de montaje para un montaje interior con ahorro de espacio, chasis idénticos para montaje a los perfiles de armario verticales y horizontales, niveles de montaje accesibles desde el exterior, fijación estable al suelo mediante refuerzo integrado. Ensamblaje sencillo y estable hacia cualquier lado con pocas piezas. Entrada de cables de tres piezas, extraíble e intercambiable, montada. Puertas con junta expandida y cierre de barras, parte inferior con distancia hasta el suelo de 25 mm. |
| Material | Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm |
| Superficie | Armazón de armario: imprimación por inmersión Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas Chapas de entrada de cables: galvanizadas Marco tubular de la puerta, galvanizado |
| Color | RAL 7035 |

Características

| | |
|--|---|
| Unidad de envase | Armazón del armario Puerta(s) Chapa de techo con cuatro cáncamos de transporte 2568.000 atornillados Chapas de entrada de cables sin placa de montaje Puerta frontal con marco tubular de puerta cuadrado, con bisagras de 180° 8618.330 montadas y bombín de cierre 8618.306 montado Puerta dorsal con marco tubular de puerta cuadrado, con bisagras de 130° montadas y bombín de cierre 8618.306 montado La compensación de potencial para techo, laterales y chapas de suelo se realiza durante el montaje de forma automática mediante elementos de contacto |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 500 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 |
| Número puertas | 1 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Código arancelario | 94032080 |
