

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8450.680

Sistemas de ensamblaje TS 8

Estado: 5/04/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8450.680 - Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/ NEMA 4X

Sistemas de ensamblaje TS 8 de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), incl. placa de montaje.
Satisface el grado de protección IP 66, NEMA 4X.

Características

| | |
|---|---|
| Referencia | TS 8450.680 |
| Material | Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Suelo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie | Armazón del armario y entradas de cables: desnudos Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400 Placa de montaje: galvanizada |
| Unidad de envase | Armazón del armario Puerta(s) Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Techo Suelo, cerrado Dorsal Placa de montaje 4 cáncamos de transporte Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm Juego de accesorios para laterales para ampliar a IP 66 2 estribos de montaje montados en la prof. del armario |
| Número puertas | 1 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 66 |

Características

| | |
|--|--|
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 NEMA 12 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12 |
| Código IK | IK09 |
| Observación | A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior. |
| Material básico | Acero inoxidable |
| Dimensiones | Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 699 mm x 1.896 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 121.1 kg |
| Peso bruto | 128.9 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | TS ARMARIO INOX 1.4301, NEMA 4X, IP 66 800x2000x600mm |

Aprobaciones

| | |
|--------------|------------------------|
| Aprobaciones | Bureau Veritas C-UL |
|--------------|------------------------|

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración del fabricante

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK