
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8617.560 Placas de montaje parciales

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



VX 8617.560 - Placas de montaje parciales para VX, VX SE, PC, IW

Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.

Características

Referencia	VX 8617.560
Descripción producto	Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.
Material	Chapa de acero, 2,5 mm
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para ancho de puerta	800 mm
Posibilidades de montaje	El montaje puede realizarse a elección en vertical como superficie de montaje o en horizontal como suelo La fijación se realiza directamente al perfil del armario En caso de montaje avanzado la fijación se realiza a través del chasis de sistema al nivel de montaje deseado en el armario Las placas de montaje parciales instaladas en varios niveles una detrás de la otra, pueden montarse en ejecución abatible mediante la fijación de bisagras, para facilitar así el acceso a los niveles posteriores.
Observación	Para el montaje en VX SE, PC, IW se precisa la guía de adaptación VX
Dimensiones	Anchura: 700 mm Profundidad: 300 mm

© Rittal 2025 2

Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX
	VX SE
	PC
	Anchura: = 400 mm
	= 800 mm
	Profundidad: = 400 mm
	= 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5.576
	3.370
Peso bruto	5.78
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	22 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
EAN	4028177919419
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216

© Rittal 2025 3