

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.580

## Sistemas de ensamblaje TS 8

Estado: 11/01/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8806.580 - Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/ NEMA 4

Sistemas de ensamblaje TS8, grado de protección IP 66, NEMA 4, chapa de acero pintada.

## Características

|   |   |
|---|---|
| Referencia                                  | TS 8806.580   |
| Material                                    | Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm<br>Techo: chapa de acero, 1,5 mm<br>Puerta: chapa de acero, 2,0 mm<br>Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm<br>Suelo: chapa de acero, 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm   |
| Superficie                                  | Armazón de armario, puerta, techo, suelo, dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje: galvanizada  |
| Color                                       | RAL 7035  |
| Unidad de envase                            | Armazón del armario<br>Puerta<br>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda<br>Chapa de techo<br>Suelo, cerrado<br>Dorsal<br>Placa de montaje<br>4 cáncamos de transporte<br>Cierre: doble paletón 3 mm<br>2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm<br>2 estribos de montaje montados en la prof. del armario<br>Juego de accesorios para laterales para ampliar a IP 66 |
| Dimensiones                                 | Anchura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 600 mm  |
| Dimensiones placa de montaje<br>(An. x Al.) | 699 mm x 1.896 mm   |

## Características

---

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66                       |
| Grado de protección NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 4<br>NEMA 12 |
| Tipo de comunicación según UL 50E      | Type 1<br>Type 4<br>Type 12 |
| Código IK                              | IK09                        |
| Material básico                        | Chapa de acero              |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).                   |
| Peso neto                              | 123.975                     |
| Peso bruto                             | 131.4                       |
| EAN                                    | 4028177597686               |
| ETIM 9                                 | EC000261                    |
| ECLASS 8.0                             | 27180101                    |

---

## Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | Bureau Veritas<br>C-UL<br>UL + C-UL (listed)  |
| Certificados  | Superficie  |
| Explicaciones | Declaración del fabricante<br>Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |

---