
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






# SV 3586.020 Barras colectoras CUPONAL

Estado: 1/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



#### SV 3586.020 - Barras colectoras CUPONAL

Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre.



#### Características

Referencia	SV 3586.020
Descripción producto	Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre, adecuadas para la realización de embarrados con soportes de barras colectoras 9340.000/9340.050.
Material	Aluminio Cobre
Longitud	2,400 mm
Intensidad máx.	493 A
Observación	La intensidad se produce con una temperatura de barras de 65°C y una temperatura ambiente de 35°C Diagrama del factor corrector según DIN EN 43 671 Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	30 mm x 10 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	3 pza(s).
Peso neto	26.85
Contenido de cobre (kg / pza.)	1.05

© Rittal 2025

#### Características

Código arancelario	74071000
EAN	4028177686588
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

## **Aprobaciones**

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3