

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9301.000

Armarios Ex

Estado: 14/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9301.000 - Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con tapa atornillada

Caja EX con tapa atornillada, acero inoxidable



Características

Referencia	KEL 9301.000
Ejecución	Armarios Ex
Aplicación	Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envoltentes (Ex tb)
Material	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada
Superficie	Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm
Unidad de envase	Caja Tapa
Dimensiones	Anchura: 150 mm Altura: 150 mm Profundidad: 80 mm

Características

Certificate IEC EX PTB 09.0033U	sí
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	sí
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.2 kg
Peso bruto	1.448 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Descripción producto	KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 150x150x80 AISI 304, Con tapa

Aprobaciones

Aprobaciones	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR
Explicaciones	Attestation of Conformity