Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.452 Crimpadora L8

Estado: 11/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



AS 4050.452 - Crimpadora L8

Pelacables y crimpadora con accionamiento electroneumático para punteras sueltas aisladas.

Características

Display táctil
2.00.00
Pelacables y crimpadora con accionamiento electroneumático para punteras sueltas aisladas.
Fácil manejo Procesado seguro y rápido de punteras aisladas Desaparecen los tiempos de preparación gracias al cambio automático de herramienta Posibilidad de procesamiento de hilos especiales Procesado sencillo y rápido Detección automática de las secciones
Zona de crimpado 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14) Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.) Longitud de introducción 35 mm (1378 in.) Posibilidad de mecanización de punteras con recubrimiento plástico en tamaños especiales
Crimpadora L8 1 depósito oscilante 0,5 - 1,5 mm² 1 depósito oscilante 1,5 - 2,5 mm²
Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda.
Anchura: 390 mm Altura: 460 mm Profundidad: 330 mm
5.5 bar
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 VA
Crimpado trapezoidal
1.5 s

© Rittal 2025

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	34.6
Peso bruto	34.67
Código arancelario	84798997
EAN	4028177804869
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025 3