


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.240**

**Perforadora de chapa redonda**

Estado: 3/04/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.240 - Perforadora de chapa redonda para chapa de acero

Para punzonar escotaduras redondas

## Características

Referencia	AS 4055.240
Ejecución	Con 3 puntos de corte
Unidad de envase	Matrices Punzón Tornillo tensor sin rodamiento
Material mecanizable	Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero	3 mm
Ø punzonadora	40.5 mm
Para rosca	M40
Observación	Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Tornillo tensor (Ø x L)	19 x 55 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø	19 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.522 kg
Peso bruto	0.554 kg
Código arancelario	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Características

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Descripción producto

AS Perforadora para chapa de acero redonda