

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.710

Centro de corte de pletinas y barras CW 120-S

Estado: 3/07/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.710 - Centro de corte de pletinas y barras CW 120-S

La unidad de corte de la serie de productos CW 120-S es adecuada para el corte de guías conductoras de corriente. El láser de precisión integrado facilita el proceso de corte y flexión. La unidad puede montarse fácilmente sobre un banco de trabajo.



Características

Referencia	AS 4055.710
Ejecución	Puntero láser (láser auxiliar) Potencia Clase 1
Descripción producto	La unidad de corte de la serie de productos CW 120-S es adecuada para el corte de pletinas y barras. La unidad puede montarse fácilmente sobre un banco de trabajo.
Ventajas	Claro ahorro de tiempo frente al corte manual
Cortar (máx.)	120 x 12 mm
Dimensiones máquinas	Anchura: 335 mm Altura: 370 mm Profundidad: 275 mm
Superficie de apoyo	Anchura: 283 mm Altura: 318 mm Profundidad: 372 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	21.3 kg
Peso bruto	23.3 kg
Código arancelario	84623290
ETIM 9	EC004303

Características

ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804
Descripción producto	AS Centro de corte de pletinas y barras CW 120-S

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------