

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.140

Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 18/04/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.140 - Seccionador bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electromecánico

Características

Referencia	SV 9343.140
Ejecución	For 60 mm busbar systems
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 20 mm Altura del espacio de embornado: 3 mm
Observación	Conexión de líneas de sector 50 – 150 mm ² .
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad de servicio máx.	250 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 184 mm Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos	35 - 150 mm ²
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm

Características

Espacio de embornado p. pletinas flexibles	14 mm
N° de polos	3 polos
Sección conductor cilíndrico	35 - 150 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.68 kg
Peso bruto	2.74 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.44
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descripción producto	SV SECCIONADOR GR.1, 250A, 690V

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK