

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.300

# Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 13/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.300 - Seccionador bajo carga para fusibles NH

## Características

Referencia	SV 9343.300
Ejecución	For 60 mm busbar systems
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 32 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
Observación	Conexión de líneas de sector 120 – 300 mm <sup>2</sup> .
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad de servicio máx.	630 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	3
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm

# Características

---

Espacio de embornado p. pletinas flexibles	20 mm
N° de polos	3 polos
Sección conductor cilíndrico	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4.48 kg
Peso bruto	4.5 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	1.44
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descripción producto	SV SECCIONADOR GR.3, 630A, 690V

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK