Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9343.310

Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 3/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



SV 9343.310 - Seccionador bajo carga para fusibles NH



Características

Referencia	SV 9343.310
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 50 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M10
Intensidad de servicio máx.	630 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	3
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)

© Rittal 2025

Características

Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos	10 - 300 mm²
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
N° de polos	3 polos
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4
Peso bruto	4.22
Contenido de cobre (kg / pza.)	1.44
Código arancelario	85369095
EAN	4028177540453
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR
	CQC-CCC
	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3