

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.567

Transformador de corriente

Estado: 8/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.567 - Transformador de corriente

Características

Referencia	SV 9393.567
Ejecución	Tensión de salida 333 mV
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 9005
Unidad de envase	2 pies a presión 4 cubiertas aislantes 2 bornes guía primaria 4 espárragos roscados
Adecuado para barras colectoras	2 x 80 x 10 60 x 60
Primary current	1,250 A
Normas	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Norma DGUV 3
Dimensiones	Anchura: 105 mm Altura: 132 mm Profundidad: 30 mm
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Frecuencia fundamental	50...60 Hz
Accuracy Class	0.5
Insulation material (class)	F

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.435
Peso bruto	0.444
Código arancelario	85043129
EAN	4028177049772
ETIM 9	EC002048

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------