## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# PK 9508.000 Cajas de policarbonato PK

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



## PK 9508.000 - Cajas de policarbonato PK sin pretaladros

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.







#### Características

| Referencia                                | PK 9508.000  |
|---|--|
| Ejecución                                 | Caja PK con tapa cerrada   |
| Descripción producto                      | Aplicación en el rango de temperatura ambiente: -35 °C+80 °C.<br>Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del<br>equipo instalado.  |
| Material                                  | Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado Tornillos de tapa: poliamida Tapones ciegos: polietileno |
| Color                                     | RAL 7035   |
| Unidad de envase                          | Caja con tapa<br>Tornillos de tapa<br>Tapones ciegos para tornillos de fijación mural  |
| Protection category NEMA                  | NEMA 4X  |
| Grado de protección IP según EN<br>60 529 | IP 66  |
| Código IK                                 | IK08   |

© Rittal 2025 2

### Características

| Dimensiones                      | Anchura: 130 mm    |
|----------------------------------|--------------------|
|                                  | Altura: 94 mm      |
|                                  | Profundidad: 57 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -35 °C80 °C        |
| Material básico                  | Policarbonato      |
| Unidad de embalaje               | 4 pza(s).          |
| Peso neto                        | 0.8                |
| Peso bruto                       | 0.898              |
| Código arancelario               | 94037000           |
| EAN                              | 4028177139251      |
| ETIM 9                           | EC000261           |
| ECLASS 8.0                       | 27180101           |

## **Aprobaciones**

| Aprobaciones  | C-UL                       |
|---------------|----------------------------|
|               | DNV-GL                     |
|               | UL                         |
|               | UL + C-UL (listed)         |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |

© Rittal 2025 3