

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.230

Ángulo combinado E-Cu PE/PEN

Estado: 2/07/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.230 - Ángulo combinado E-Cu PE/PEN para combinaciones PE/PEN

La combinación PE/PEN compuesta por barras, ángulo combinado y piezas de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.

Características

Referencia	SV 9661.230
Descripción producto	La combinación PE/PEN compuesta por barras, ángulo combinado y piezas de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.
Ventajas	Los ángulos combinados, las piezas de ensamblaje y las barras ajustadas individualmente a la anchura del armario permiten un montaje con ahorro de tiempo y costes
Aplicación	Forma 2-4 Otros
Material	E-Cu
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Approved short-circuit current capability	I _{cw} 30 kA, 1 seg.
Adecuado para barras colectoras	Barra E-Cu con taladros integrados
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	30 - 10 mm
Adecuado para barras colectoras	Anchura: 30 Altura: 10 mm
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	2 kg
Peso bruto	2.177 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.408
Código arancelario	74198090
ETIM 9	EC000329

Características

ECLASS 8.0

27400605

Descripción producto

SV ANGULO COMBINADO PE/PEN CU 30x10mm, 1 EM = 4 UNID

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK