

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.410

Módulo para seccionador bajo
carga para fusibles NH

Estado: 31/01/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

SV 9666.410 - Módulo para seccionador bajo carga para fusibles NH

Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje, cubierta precintable.



Características

Referencia	SV 9666.410
Descripción producto	Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje. Cubierta precintable.
Material	Cubierta: Poliestireno Travesaños: chapa de acero
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Observación para el montaje	Con el uso de 2 seccionadores bajo carga para fusibles NH de t. 2 (9344.210/.230/.250) o 1 de t. 3 (9344.310/.330/.350) debe utilizarse el travesaño de separación 9666.420 y el módulo contra contactos 9666.060 como unidad de módulo
Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 450 mm
Tamaño	Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3

Características

Adecuados para referencia	9344.210
	9344.230
	9344.250
Para tamaño	1 x Gr. 2
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.95
Peso bruto	1.082
Código arancelario	85369095
EAN	4028177676374
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---